

PRYOR

Poansoare individuale interschimbabile pentru Cod 085480, Înălțimea scrisului / caractere: 1,5//mm



Date comandă

Numărul de comandă	085481 1,5//
GTIN	5022044020412
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) și caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).

Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER – distanțier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.

La comandă, vă rugăm să completați Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.

Lățime tip de poansoare: 1,6 mm

Adâncime tipuri de poansoare: 15,87 mm

Înălțime tip de poansoare: 3,2 mm

Descriere tehnică

Lățime tip de poansoare	1,6 mm
Adâncime tipuri de poansoare	15,87 mm
Înălțime tip de poansoare	3,2 mm

Atestare	Bara
Înălțimea scrisului	1,5 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare