



## Mașină de înșurubare dinamometrică cu ParameterControl Șurubelniță unghiulară, Tip: 71127060



### Date comandă

Numărul de comandă	071120 71127060
GTIN	4014586888002
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

**Pistoalele de înșurubat FEIN ACCU TEC** sunt concepute pentru exigențe maxime privind înșurubările precise în producția de serie.

- Motoare CE fără perii cu durabilitate mult mai mare și costuri de întreținere cu până la 80% mai scăzute.
- Întârzierea repornirii după înșurubare, pentru a evita fenomenul de „urmărire”.
- Blocaj la repornire dacă încărcătura acumulatorului nu este suficientă pentru procesul de înșurubare.
- Toleranțe mici de strângere pentru o calitate ridicată a îmbinării.
- Momente de strângere precise, constante pentru orice tip de îmbinare.
- Pistoalele de înșurubat pot fi verificate, valoare CmK > 1,67 la  $\pm 10\%$  (raportat la 6 Sigma) conform ISO 5393 VDI/VDE 2647.

**Momentul de desfacere este cu 25 % mai mare decât momentul de strângere.**

Mașină de înșurubare dinamometrică cu ParameterControl pentru programarea simplă și individuală la PC cu utilizarea unui adaptor de programare (Cod 071135 Ref. 92604163).

**Parametri liber programabili:** turația, sensul de rotire, unghiul de rotire, limita momentului de torsiune și timpul.

Până la 5 pași de program. Adaptare exactă la tipul de înșurubare respectiv. **Deconectare finală prin cuplaj mecanic.** Recomandat pentru optimizarea procesului și a timpului.

**Mașină de înșurubat pentru acumulator Li-ion. Nu necesită mentenanță** până la 500.000 de înșurubări.

#### Livrare:

Șurubelnița se livrează **fără acumulator, încărcător, sculă de reglare sau cap unghiular**. Vă rugăm să comandați acumulatorul, încărcătorul, scula de reglare și capul unghiular adecvate aparatului.

**Notă:**

Acumulatorii și încărcătoarele recomandate se găsesc la Cod 073832.

Dispozitiv de verificare pentru șurubelnițe dinamometrice se găsesc începând cu Cod 654300.

Czujniki momentu obrotowego i kąta obrotu znajdują się pod nr. 654381.

Serwis kalibracyjny na zapytanie.

**Descriere tehnică**

Interval de turație	65 - 900 min <sup>-1</sup>
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Forma	Șurubelniță unghiulară
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate cu acumulator	1,2 kg
Denumirea producătorului	ASW 18-18 PC
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Model constructiv motor	Motor CE fără perii
Cap unghiular potrivit	071133 17010
Intervalul momentului de torsiune	6 - 18 Nm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Șurubelniță

**Accesorii**

Sculă de reglare ACCU TEC Tip ESTW	071119 ESTW
Cap unghiular pentru ASW 18 Tip 21020	071133 21020
	654300 25

Tester electronic de verificare pentru șurubelnițe  
dinamometrice „TST” Momentul maxim 25 Nm

Tester electronic de verificare pentru chei  
dinamometrice „TTT”

654340

Cap unghiular pentru ASW 18 Tip 18020

071133 18020

Adaptor de programare Tip 92604163

071135 92604163

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea  
acumulatorului FE18 V

073835 FE18