

Hartig

Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 25-50mm**Date comandă**

Numărul de comandă	420542 25-50
GTIN	4250099600216
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Precizie mai mare decât cea prevăzută în DIN 863. Blocare prin intermediul clemei de prindere. Cu limitator al forței de măsurare și protecție - izolație pentru mâini. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Aplicație:

Datorită citirii directe de 5 μm , se recomandă în special pentru verificarea calității.

Descriere tehnică

Ø pivot	8 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Citire	0,005 mm
Eroare de toleranță	1,5 μm
Ø tamburului micrometric	25 mm
Execuție pivot	călit, rectificat
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Calibrarea	B1
Standard	Normă de fabricație

Limitator de cuplu de frecare	da
Protecție izolatoare pentru mâini	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022000 100