

Hartig

**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Clasa articolului	46P

**Descriere****Execuție:**

**Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură.** Tijă de măsurare călită și rectificată. Precizie mai mare decât cea prevăzută în DIN 863. Blocare prin intermediul clemei de prindere. Cu limitator al forței de măsurare și protecție - izolație pentru mâini. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

**Aplicație:**

Datorită citirii directe de 5  $\mu$ m, se recomandă în special pentru verificarea calității.

**Descriere tehnică**

Ø tamburului micrometric	25 mm
Calibrarea	B1
Execuție pivot	călit, rectificat
Ø pivot	8 mm
Citare	0,005 mm
Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Eroare de toleranță	2 $\mu$ m
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Standard	Normă de fabricație

Limitator de cuplu de frecare	da
Protecție izolatoare pentru mâini	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022000 100