

Hartig

Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc Ø 25mm, Domeniu de măsurare: 25-50mm**Date comandă**

Numărul de comandă	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Disc de măsurare din oțel călit în execuție plană **fără adâncire**. Tijă de măsurare călită, rectificată. Precizie mai mare decât **DIN 863**. Fixare cu dispozitivul de prindere. Cu limitator al forței de măsurare și protecție izolatoare pentru mâini. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților la roțile frontale și elicoidale de la modulul 0,6.

Descriere tehnică

Execuție părți citire	gravat, negru
Execuție pivot	călit, rectificat
Calibrarea	B1
Blocare	prin dispozitiv de prindere
Ø tamburului micrometric	24 mm
Citare	0,01 mm
Ø pivot	8 mm
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm

Execuție elemente operare	Protecție izolatoare pentru mâini
Eroare de toleranță	4 μm
Standard	Normă de fabricație
Limitator de cuplu de frecare	da
Disc de măsurare	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022000 100
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
---	-----------