

Hartig

Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc Ø 25mm, Domeniu de măsurare: 0-25mm**Date comandă**

Numărul de comandă	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Disc de măsurare din oțel călit în execuție plană **fără adâncire**. Tijă de măsurare călită, rectificată. Precizie mai mare decât **DIN 863**. Fixare cu dispozitivul de prindere. Cu limitator al forței de măsurare și protecție izolatoare pentru mâini. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților la roțile frontale și elicoidale de la modulul 0,6.

Descriere tehnică

Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Calibrarea	B1
Execuție pivot	călit, rectificat
Ø pivot	8 mm
Citire	0,01 mm
Ø tamburului micrometric	24 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Execuție părți citire	gravat, negru
Blocare	prin dispozitiv de prindere
Execuție elemente operare	Protecție izolatoare pentru mâini

Eroare de toleranță	4 μm
Standard	Normă de fabricație
Limitator de cuplu de frecare	da
Disc de măsurare	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25