

Hartig

Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc Ø 30mm, Domeniu de măsurare: 100-125mm**Date comandă**

Numărul de comandă	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Disc de măsurare din oțel călit în execuție plană **fără adâncire**. Tijă de măsurare călită, rectificată. Precizie mai mare decât **DIN 863**. Fixare cu dispozitivul de prindere. Cu limitator al forței de măsurare și protecție izolatoare pentru mâini. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților la roțile frontale și elicoidale de la modulul 0,6.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	24 mm
Ø pivot	8 mm
Execuție pivot	călit, rectificat
Execuție părți citire	gravat, negru
Execuție elemente operare	Protecție izolatoare pentru mâini
Domeniu de măsurare	100 - 125 mm
Calibrarea	B1
Blocare	prin dispozitiv de prindere
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm

Citare	0,01 mm
Eroare de toleranță	6 μm
Standard	Normă de fabricație
Limitator de cuplu de frecare	da
Disc de măsurare	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022000 200
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022010 200

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 100 mm	421100 100
--	------------