


Hartig

**Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc Ø 25mm, Domeniu de măsurare: 75-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	422990 75-100
GTIN	4250099616385
Clasa articolului	46P

**Descriere****Execuție:**

Disc de măsurare din oțel călit în execuție plană **fără adâncire**. Tijă de măsurare călită, rectificată. Precizie mai mare decât **DIN 863**. Fixare cu dispozitivul de prindere. Cu limitator al forței de măsurare și protecție izolatoare pentru mâini. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

**Aplicație:**

Pentru măsurarea pasului dinților la roțile frontale și elicoidale de la modulul 0,6.

**Descriere tehnică**

Execuție elemente operare	Protecție izolatoare pentru mâini
Citare	0,01 mm
Calibrarea	B1
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Execuție pivot	călit, rectificat
Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Ø tamburului micrometric	24 mm
Ø pivot	8 mm
Execuție părți citire	gravat, negru

Blocare	prin dispozitiv de prindere
Eroare de toleranță	5 μm
Standard	Normă de fabricație
Limitator de cuplu de frecare	da
Disc de măsurare	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022000 100
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100

### Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 75 mm	421100 75
---	-----------