

Hartig

Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc Ø 30mm, Domeniu de măsurare: 125-150mm**Date comandă**

Numărul de comandă	422992 125-150
GTIN	4250099616552
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Disc de măsurare din oțel călit în execuție plană **fără adâncire**. Tijă de măsurare călită, rectificată. Precizie mai mare decât **DIN 863**. Fixare cu dispozitivul de prindere. Cu limitator al forței de măsurare și protecție izolatoare pentru mâini. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților la roțile frontale și elicoidale de la modulul 0,6.

Descriere tehnică

Calibrarea	B1
Blocare	prin dispozitiv de prindere
Execuție pivot	călit, rectificat
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Ø tamburului micrometric	24 mm
Execuție părți citire	gravat, negru
Execuție elemente operare	Protecție izolatoare pentru mâini
Domeniu de măsurare	125 - 150 mm
Citire	0,01 mm

Ø pivot	8 mm
Eroare de toleranță	6 μm
Standard	Normă de fabricație
Limitator de cuplu de frecare	da
Disc de măsurare	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022010 200
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022000 200