

## ejendals

### Mănuși de protecție la frig Tegera® 117, Mărimea mănușilor: 7



#### Date comandă

Numărul de comandă	094821 7
GTIN	7392626010611
Clasa articolului	04R

#### Descriere

##### Execuție:

Tegera® 117. **Mănuși confortabile pentru protecție la frig** din piele netăbăcită șpăltuită de capră și din nylon. Robuste datorită **elementelor de întărire** la degete și la police. Recomandate pentru lucrări de precizie deoarece asigură o **sensibilitate tactilă excepțională la vârfurile degetelor**. Cu închidere cu scai.

##### Execuție text publicitar:

Tegera® 117. **Mănuși confortabile de protecție la frig** din piele netăbăcită șpăltuită de capră și din nylon. Robuste datorită **elementelor de întărire** la degete și la police. Recomandate pentru lucrări de precizie deoarece asigură o **sensibilitate tactilă excepțională la vârfurile degetelor**. Cu închidere cu scai.

##### Aplicație:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

##### Utilizare text publicitar:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

##### Standard:

EN 388; EN 511

##### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

##### Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

## Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși de protecție împotriva frigului
Proprietate a mănușilor	prindere cu scai
Proprietate a mănușilor	întăritură la articulația degetului mare
Conținut	12
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Standard	EN 511
Lungime	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Material de suport	Piele netăbăcită șpăltuită de capră, nylon
VARIANTĂ cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Culoarea	alb / negru
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva frigului