



Freză de șlefuire Dantură INOX – grosieră, Carbură, Tip: A1020



Date comandă

Numărul de comandă	547250 A1020
GTIN	4045197973894
Clasa articolului	52D

Descriere

Execuție:

Geometria inovatoare a dinților permite **o rată foarte înaltă de așchiere** concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Formare excelentă a așchiilor și rezultate extraordinare ale suprafețelor, pătrundere redusă a căldurii în material (fără culori prin încălzire). Ø cozii 6mm.

Aplicație:

Optimizat pentru prelucrarea de **oțeluri austenitice, rezistente la rugină și acizi**, aliaje moi ale titanului și metale neferoase.

Descriere tehnică

Descrierea formei	Cilindru
Grad de finețe a danturii	grosier
Ø cap	9,6 mm
Simbol pentru dantură	INOX
Lungimea totală	64 mm
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	19 mm
Serie	Dantură INOX
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		