



## Extractor cu două brațe, Tip: 5



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 880100 5      |
| GTIN               | 4021176009846 |
| Clasa articolului  | 83U           |

### Descriere

#### Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite  $\varnothing$  ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

#### Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 105 - 750 mm

Deschiderea interioară: 340 - 1000 mm

Adâncimea de prindere până la: 700 mm

Putere: 15 t

### Descriere tehnică

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Deschiderea exterioară | 105 - 750 mm |
| Putere                 | 15 t         |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Deschiderea interioară        | 340 - 1000 mm           |
| Adâncimea de prindere până la | 700 mm                  |
| Număr de cârlige              | 2                       |
| Hexagon exterior              | 41 mm                   |
| Momentul maxim                | 650 Nm                  |
| Greutate                      | 47 kg                   |
| Tip produs                    | Extractor cu două brațe |