

**Pereche de mănuși KX-07 PETROLEA, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094316 8
GTIN	6942542968698
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

Mănuși de protecție impermeabile la ulei cu strat dublu de acoperire din nitril pentru medii umede și uleioase.

- **Strat complet de nitril pentru o protecție sigură la ulei și grăsimi.**
- **Strat de acoperire din spumă de nitril pe palme și degete pentru o aderență sigură în mediul umed și uleios.**
- **Manșetă tricotată elastică.**

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Tehnologie de tricotat: 15G

Culoarea: negru / gri

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	8
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale

Conținut	1
Spălare	40 °C rufe colorate
Uscare	Uscare la aer
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
EN 388:2016	4121X
Material de suport	Lycra®, poliamidă
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	255 mm
Culoarea	negru / gri
Tehnologie de tricotat	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale