

**Pereche de mănuși KX-10 OBSIDIAN, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094318 8 |
| GTIN | 6920790166677 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere**Execuție:**

Mănuși ușoare și strâmte de protecție împotriva tăieturilor din clasa 5 cu un strat de acoperire din poliuretan și nitril pentru o aderență ridicată.

- **Material suport fără cusături din HPPE cu tehnologia de tricatat cu mărimea 18.**
- **Articulație întărită a degetului mare pentru o mărime a durabilității.**
- **Manșetă tricotată elastică.**

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|---|
| Mărimea mănușilor | 8 |
| Tip de mănuși | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Conținut | 1 |

| | |
|--|--|
| Spălare | 40 °C rufe colorate |
| Uscare | Uscare la aer |
| Proprietate a mănușilor | Fără silicon |
| Proprietate a mănușilor | prietenos cu pielea alergică |
| Proprietate a mănușilor | întăritură la articulația degetului mare |
| Proprietate a mănușilor | Fără DMF |
| EN 388:2003 | 4542 |
| EN 388:2016 | 4X42C |
| Material de suport | HPPE |
| Strat de acoperire | PU pe bază de apă/Nitril |
| VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Lungime | 255 mm |
| Culoarea | Negru / maro |
| Tehnologie de tricatat | 18G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | C |
| Tip produs | Mănuși universale |