

**Pereche de mănuși KX-07 PETROLEA, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094316 7 |
| GTIN | 6942542968681 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere**Execuție:**

Mănuși de protecție impermeabile la ulei cu strat dublu de acoperire din nitril pentru medii umede și uleioase.

- **Strat complet de nitril pentru o protecție sigură la ulei și grăsimi.**
- **Strat de acoperire din spumă de nitril pe palme și degete pentru o aderență sigură în mediul umed și uleios.**
- **Manșetă tricotată elastică.**

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Tehnologie de tricotat: 15G

Culoarea: negru / gri

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|-------------------|
| Mărimea mănușilor | 7 |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Tip de mănuși | Mănuși universale |

| | |
|--------------------------------|--|
| Conținut | 1 |
| Spălare | 40 °C rufe colorate |
| Uscare | Uscare la aer |
| Proprietate a mănușilor | prietenos cu pielea alergică |
| Proprietate a mănușilor | Fără DMF |
| Proprietate a mănușilor | Fără silicon |
| EN 388:2016 | 4121X |
| Material de suport | Lycra®, poliamidă |
| Strat de acoperire | Nitril |
| VARIANTĂ cu strat de acoperire | strat de acoperire complet |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Lungime | 255 mm |
| Culoarea | negru / gri |
| Tehnologie de tricotat | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Tip produs | Mănuși universale |