



Extractor cu trei brațe, Tip: 4



Date comandă

Numărul de comandă

880130 4

GTIN

4021176005886

Clasa articolului

83U

Descriere

Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite \varnothing ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 170 - 375 mm

Deschiderea interioară: 200 - 500 mm

Adâncimea de prindere până la: 200 mm

Putere: 15 t

Descriere tehnică

Deschiderea exterioară

170 - 375 mm

Adâncimea de prindere până la

200 mm

Putere	15 t
Deschiderea interioară	200 - 500 mm
Număr de cârlige	3
Hexagon exterior	36 mm
Momentul maxim	500 Nm
Greutate	17,99 kg
Tip produs	Extractor cu trei brațe

Accesorii

Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 3/200 mm	880200 3/200
Brațe prelungite pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 4/500 mm	880320 4/500
Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 3/200 mm	880220 3/200
Șurub de presiune de schimb Tip 4	880150 4
Șurub hidraulic Tip 1	880170 1