



Extractor cu trei brațe, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă

880130 1

GTIN

4021176013393

Clasa articolului

83U

Descriere

Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite \varnothing ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 27 - 90 mm

Deschiderea interioară: 70 - 140 mm

Adâncimea de prindere până la: 100 mm

Putere: 6 t

Descriere tehnică

Deschiderea interioară

70 - 140 mm

Adâncimea de prindere până la

100 mm

Deschiderea exterioară	27 - 90 mm
Putere	6 t
Hexagon exterior	17 mm
Momentul maxim	80 Nm
Număr de cârlige	3
Greutate	1,53 kg
Tip produs	Extractor cu trei brațe

Accesorii

Brațe prelungite pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 1/200 mm	880320 1/200
Șurub de presiune de schimb Tip 1	880150 1
Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 1/100 mm	880220 1/100
Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 1/100 mm	880200 1/100