



## Extractor cu trei brațe, Tip: 10



### Date comandă

Numărul de comandă

880130 10

GTIN

4021176013621

Clasa articolului

83U

### Descriere

#### Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite  $\varnothing$  ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

#### Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 27 - 130 mm

Deschiderea interioară: 70 - 180 mm

Adâncimea de prindere până la: 100 mm

Putere: 6 t

### Descriere tehnică

Putere

6 t

Deschiderea interioară

70 - 180 mm

Deschiderea exterioară	27 - 130 mm
Adâncimea de prindere până la	100 mm
Număr de cârlige	3
Momentul maxim	80 Nm
Hexagon exterior	17 mm
Greutate	1,59 kg
Tip produs	Extractor cu trei brațe

## Accesorii

Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 1/100 mm	880200 1/100
Brațe prelungite pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 1/200 mm	880320 1/200
Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 1/100 mm	880220 1/100
Șurub de presiune de schimb Tip 1	880150 1