

**Piatră de șlefuire, duritate J fină, AW-CER, Tip: KE1645****Date comandă**

Numărul de comandă	551796 KE1645
GTIN	4007220802656
Clasa articolului	55E

Descriere**Execuție:**

Pietrele de șlefuire PFERD (certificate OSA și testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile și mărimile de granulație caracteristice, și acoperă o gamă largă de aplicații. Concentricitatea precisă asigură o funcționare fără vibrații, protejând astfel oamenii, mașina și piesa. Pietrele de șlefuit PFERD sunt realizate universal pentru **muchii și suprafețe rectificabile plane** și se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum și prin durabilitatea îndelungată și calitatea uniformă a suprafeței piesei.

Piatră de șlefuit cu **granulație mixtă (AW-CER)** de **duritate J**. Combinație cu liant moale între **corindonul nobil alb** și **corindonul sinterizat ceramic, microcristalin** cu autoascuțire ridicată pentru o putere de îndepărtare constant ridicată la un comportament de șlefuire fără încălzire (denumire Pferd AWCO). **fină**, granulație 60.

Aplicație:

Pentru prelucrarea suprafețelor aliajelor superioare greu de prelucrat prin așchiere, cum ar fi aliajele cu **titan, aliajele pe bază de nichel și cobalt**, precum și **oțelul călit**.

Viteză de așchiere recomandată 30 – 50 m/s.

Descriere tehnică

Ø cap	16 mm
Ø cozii	6 mm
Granulație	60
Lungimea capului	45 mm
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică

Caracteristici nume produs

AW-CER

Tip produs

Piatră de șlefuit