


**3M****Bandă adezivă VHB™ Power, Denumirea producătorului: GPH****Date comandă**

Numărul de comandă	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**Bandă adezivă bilaterală** ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Aderență ridicată imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

GPH#110GF pentru metale, temperaturi înalte și înainte de acoperirea cu vopsea pulbere. **19 mm × 3 m.**

**Aplicație:**

Recomandată pentru metale, suprafețe lăcuite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și numeroase materiale plastice. Pentru utilizare în interior și exterior.

Lungime: 3 m

Lățime: 19 mm

Culoarea: gri

Rezistentă pe termen scurt la temperaturi de până la: 230 °C

Rezistentă pe termen lung la temperaturi de până la: 150 °C

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	GPH-110GF
--------------------------	-----------

Grosime	1,1 mm
Lățime	19 mm
Culoarea	gri
Lungime	3 m
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Număr de benzi adezive	1
umiditate depozitare	40 - 65 %
Temperatură de depozitare	16 - 25 °C
Forță de lipire pe oțel	3,7 N/mm
Capacitate de întindere	300 %
Rezistent la temperaturi de până la	150 °C
Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Montaj
Material de suport	PE
Adeziv	Acrilat
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	cu efect de atenuare
Particularitate	rezistență la forfecare
Particularitate	rezistență la temperaturi înalte
durabilitate minimă	24 lună