

**3M****Bandă cu închidere prin presare DUAL-LOCK™, Tip: SJ356****Date comandă**

Numărul de comandă	083692 SJ356
GTIN	4054596308381
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

Sistemele de fixare 3M™ cu posibilitate de desprindere reprezintă alternativa la metodele tradiționale de îmbinare precum cele prin șuruburi, nituri, cuie sau cleme.

**DUAL-LOCK** pentru **rezistență crescută la tracțiune, deschidere simplă și rapidă** datorită mișcării simple de desprindere.

**Descriere tehnică**

Grosime	5,7 mm
Culoarea	translucid
Denumirea producătorului	SJ356
Lungime	2,5 m
Lățime	25 mm
Domeniu de utilizare	în interior și exterior
Adeziv	Acrilat

Număr reînchideri	1000
Rezistent la temperaturi de până la	-30 - 95 °C
durabilitate minimă	12 lună
Tip de bandă adezivă	Bandă cu posibilitate de reînchidere
Temperatură de depozitare	20 °C
umiditate depozitare	50 °C
Tip produs	Bandă adezivă