


Bandă adezivă VHB™ Power, Denumirea producătorului: 5952F

Date comandă

Numărul de comandă	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Clasa articolului	08M

Descriere
Execuție:

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor. Pentru suprafețe greu de lipit.

Aplicație:

Recomandată pentru metale, suprafețe lăcuite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și numeroase materiale plastice. Pentru utilizare în interior și exterior.

Lungime: 11 m

Lățime: 19 mm

Culoarea: negru

Rezistentă pe termen scurt la temperaturi de până la: 150 °C

Rezistentă pe termen lung la temperaturi de până la: 90 °C

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	5952F
Grosime	1,1 mm
Lungime	11 m
Culoarea	gri

Lățime	19 mm
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Capacitate de întindere	300 %
Forță de lipire pe oțel	5,5 N/mm
Particularitate	cu efect de atenuare
Particularitate	moale și catifelat
umiditate depozitare	50 - 60 %
Număr de benzi adezive	1
Tip de bandă adezivă	cu două tăișuri
Material de suport	PE
Adeziv	Acrilat
Temperatură de depozitare	20 - 23 °C
durabilitate minimă	12 lună
Utilizare	Etașare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Fixare
Rezistent la temperaturi de până la	120 - 150 °C