

**3M****Bandă adezivă de aluminiu, Lățime × lungime (mm×m): 25X55**

## Date comandă

Numărul de comandă	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Clasa articolului	08M

## Descriere

### Execuție:

Banda adezivă moale din aluminiu recomandată pentru galvanizare este extrem de refractară la temperaturi înalte și la lumină și este rezistentă la manifestări meteo și la acțiunea substanțelor chimice.

**3M™ 431** prezintă caracteristici remarcabile de etanșare datorită unei bune protecții la umiditate și se poate folosi fără probleme în aplicații de durată.

### Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

## Descriere tehnică

Lungime	55 m
Denumirea producătorului	431
Culoarea	argintiu
Lățime	25 mm

Grosime	0,09 mm
Cu căptușeală	nu
Temperatură de depozitare	20 °C
Rezistență la rupere	3,38 N/mm
Material de suport	Aluminiu
Tip de bandă adezivă	unilateral
durabilitate minimă	12 lună
Capacitate de întindere	5 %
Rezistent la temperaturi de până la	-55 - 155 °C
Adeziv	Acrilat
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	rezistență la umezeală
umiditate depozitare	50 %
Utilizare	Înfășurare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Împrejmuire
Utilizare	Ecranare
Forță de lipire pe oțel	0,44 N/mm
Tip produs	Bandă adezivă