

**3M****Bandă adezivă VHB™ Power, Denumirea producătorului: 4910F****Date comandă**

Numărul de comandă	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**Bandă adezivă bilaterală** ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor. Ideal pentru îmbinări transparente și materiale ca sticla.

**Aplicație:**

Recomandată pentru metale, suprafețe lăcuite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și numeroase materiale plastice. Pentru utilizare în interior și exterior.

Lungime: 11 m

Lățime: 19 mm

Culoarea: transparent

Rezistentă pe termen scurt la temperaturi de până la: 150 °C

Rezistentă pe termen lung la temperaturi de până la: 90 °C

**Descriere tehnică**

Culoarea	transparent
Lățime	19 mm

Denumirea producătorului	9410F
Lungime	11 m
Grosime	1 mm
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
Adeziv	Acrilat
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	cu efect de atenuare
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Montaj
durabilitate minimă	12 lună
Capacitate de întindere	300 %
Temperatură de depozitare	20 - 23 °C
Număr de benzi adezive	1
Material de suport	PE
Rezistent la temperaturi de până la	90 - 150 °C
umiditate depozitare	50 - 60 %
Forță de lipire pe oțel	2,6 N/mm