


3M**Bandă adezivă de aluminiu, Lățime × lungime (mm×m): 50X55**

Date comandă

Numărul de comandă	083634 50X55
GTIN	50051125853168
Clasa articolului	08M

Descriere

Execuție:

Banda adezivă moale din aluminiu recomandată pentru galvanizare este extrem de refractară la temperaturi înalte și la lumină și este rezistentă la manifestări meteo și la acțiunea substanțelor chimice.

3M™ 425 poate înlăturat aproape fără a lăsa resturi și se potrivește la suprafețe îndoite și deformate datorită flexibilității sale.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Lățime	50 mm
Denumirea producătorului	425
Culoarea	argintiu
Lungime	55 m
Grosime	0,12 mm

Cu căptușeală	nu
Adeziv	Acrilat
Temperatură de depozitare	20 °C
Material de suport	Aluminiu
Rezistență la rupere	4,9 N/mm
Tip de bandă adezivă	unilateral
Rezistent la temperaturi de până la	-55 - 155 °C
Capacitate de întindere	6 %
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	conductibilitate termică
durabilitate minimă	24 lună
umiditate depozitare	50 %
Forță de lipire pe oțel	0,59 N/mm
Utilizare	Înfășurare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Împrejmuire
Utilizare	Ecranare
Tip produs	Bandă adezivă