

**Garant****Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe stânga, Ø DC: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268464 18
GTIN	4045197975225
Clasa articolului	21X

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire interioară.

Coadă cilindrică.

**Aplicație:**

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

**Notă:**

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

**Descriere tehnică**

Ø nominal D	18 mm
Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,33 mm
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 0903..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 34
Lungime utilă L <sub>1</sub>	27 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Lungimea totală L	135 mm
Serie	”5 în 1”
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500