

**Garant****Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe stânga, Ø DC: 26mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268464 26
GTIN	4045197975232
Clasa articolului	21X

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire interioară.

Coadă cilindrică.

**Aplicație:**

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

**Notă:**

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	39 mm
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Ø nominal D	26 mm
Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,33 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 36
Lungimea totală L	180 mm
Serie	”5 în 1”
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch  
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600