



Extractor cu trei brațe, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă

880130 3

GTIN

4021176013546

Clasa articolului

83U

Descriere

Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite \varnothing ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 46 - 250 mm

Deschiderea interioară: 180 - 340 mm

Adâncimea de prindere până la: 200 mm

Putere: 10 t

Descriere tehnică

Adâncimea de prindere până la

200 mm

Deschiderea interioară

180 - 340 mm

Putere	10 t
Deschiderea exterioară	46 - 250 mm
Hexagon exterior	27 mm
Momentul maxim	250 Nm
Număr de cârlige	3
Greutate	9,615 kg
Tip produs	Extractor cu trei brațe

Accesorii

Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 3/200 mm	880220 3/200
Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 3/200 mm	880200 3/200
Șurub de presiune de schimb Tip 3	880150 3
Brațe prelungite pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 4/500 mm	880320 4/500