



Polizor drept, cu acumulator, Tip: 71230262



Date comandă

Numărul de comandă

077262 71230262

GTIN

Clasa articolului

03F

Descriere

Execuție:

- **Polizor drept cu acumulator performant și rezistent la praf.**
- **Motor CE fără perii, nu necesită întreținere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.**
- **Ideal pentru orice aplicare. Turații optime, potrivit pentru numeroase materiale și materiale abrazive, datorită posibilității de presetare fără trepte a turației.**
- **Avans de lucru maxim cu acumulator Li-Ion FEIN HighPower. Celule cu capacitate pentru curenți mari cu tensiune înaltă permanentă și intensitate a curentului cu 75% mai mare decât la acumuloarele Li-Ion.**
- **Silențiozitate ridicată, lucru cu nivel scăzut de vibrații datorită motorului montat independent, separat de carcasă și a 4 amortizoare suplimentare de vibrații.**
- **Protecție totală a utilizatorului: Pornire lină, protecție împotriva repornirii, protecție electronică la suprasarcină, frâne.**
- **Protejat la praf, partea electronică a motorului plasată separat la mâner.**

Gât lung al axului. Gâtul lung și suplu permite pătrunderi adânci în piesă (de exemplu, șlefuirea interioară a țevilor).

Standard:

- **Motor CE fără perii, nu necesită întreținere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.**
- **Avans de lucru maxim cu acumulator Li-Ion FEIN HighPower. Celule cu capacitate pentru curenți mari cu tensiune înaltă permanentă și intensitate a curentului cu 75% mai mare decât la acumulatorii Li-Ion.**

- **Silențiozitate ridicată, lucru cu nivel scăzut de vibrații datorită motorului montat independent, separat de carcasă și a patru amortizoare de vibrații.**
- **Protecție totală a utilizatorului: pornire lină, protecție împotriva repornirii, protecție electronică la suprasarcină, frâne.**
- **Protejat la praf, partea electronică a motorului plasată separat la mâner.**

Livrare:

Inclusiv bucsă elastică Ø 6 mm, câte 1 x cheie fixă SW13 și SW17, valiză de transport. **Fără acumulator și încărcător.** Acumulatori de rezervă și încărcătoare compatibile găsiți la Cod 073834 – 073845.

Notă:

Acumulatorii de schimb și încărcătoarele recomandate sunt prezentate la Codul 073834 și următoarele.

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de șlefuire cu un Ø de până la 12 mm.

Descriere tehnică

Ø maxim al bucsii elastice	8 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	1,6 kg
Preselectare electronică a turației	da
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Denumirea producătorului	AGSZ 18-280 LBL Select
Interval de turație	9000 - 28000 min ⁻¹
Model constructiv motor	fără perii
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatori incluși	0
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE12 V	073837 FE12
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucsă elastică 8 mm	077268 8
Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucsă elastică 6 mm	077268 6