

**Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: 71132364****Date comandă**

Numărul de comandă	070100 71132364
GTIN	4014586887265
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:**

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.

- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare line și sigure, funcționare pe dreapta / stânga.
- Cutie de viteze din metal integral, cu 2 viteze, cu mecanism de percuție comutabil, pentru găurire în metal, piatră și zidărie.
- Reglarea momentului de rotație în mai multe trepte și mandrină detașabilă.
- Inclusiv mandrină din metal integral QuickIN (120 Nm) cu bacuri de strângere armate cu carbură și cu forțe de strângere ridicate.
- FEIN SafetyCell Technology. Protejează acumulatorul și mașina împotriva suprasarcinii, a supraîncălzirii și a descărcării complete.

Avantaj:

FEIN SafetyCell Technology.

Livrare:

Inclusiv 1× mandrină QuickIN (120 Nm), 1× clips pentru curea, 1× compartiment pentru biți și geantă de transport.

Fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Utilizare tipică	Heavy Duty
Greutate	1,3 kg
Turație maximă treapta 2	2000 min ⁻¹
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Denumirea producătorului	ASB 18 Q Select
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	13 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	18 V
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	< 2,5 m/s ²
Model constructiv motor	Fără perii
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Ambalaj	Geantă de transport
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	50 mm
Moment maxim de rotație moale	32 Nm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

Accesorii

Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip ANGLE	070208 ANGLE
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip INCH14	070208 INCH14
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2	073920 OSD2
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip 711301	070208 711301
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip HOLESAW	070208 HOLESAW
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip INCH12	070208 INCH12
Acumulator Li-Ion HighPower Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073834 FE18
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip CHUCK120	070208 CHUCK120
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip CHUCK60	070208 CHUCK60
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1	073920 WB1