



## Extractor cu două brațe, Tip: 3



### Date comandă

Numărul de comandă

880100 3

GTIN

4021176009686

Clasa articolului

83U

### Descriere

#### Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite  $\varnothing$  ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

#### Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 65 - 250 mm

Deschiderea interioară: 180 - 340 mm

Adâncimea de prindere până la: 200 mm

Putere: 8,5 t

### Descriere tehnică

Putere

8,5 t

Deschiderea interioară

180 - 340 mm

Adâncimea de prindere până la	200 mm
Deschiderea exterioară	65 - 250 mm
Momentul maxim	300 Nm
Număr de cârlige	2
Hexagon exterior	27 mm
Greutate	7,12 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe

## Accesorii

Pereche de brațe prelungite pentru extractor Tip / adâncime de prindere 3/300 mm	880300 3/300
Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 3/200 mm	880200 3/200
Șurub de presiune de schimb Tip 3	880150 3
Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 3/200 mm	880220 3/200
Pereche de brațe prelungite pentru extractor Tip / adâncime de prindere 4/500 mm	880300 4/500