



Extractor cu trei brațe, Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	880130 6
GTIN	4021176006203
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite \varnothing ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 220 - 650 mm

Deschiderea interioară: 290 - 740 mm

Adâncimea de prindere până la: 200 mm

Putere: 20 t

Descriere tehnică

Deschiderea exterioară	220 - 650 mm
Deschiderea interioară	290 - 740 mm

Putere	20 t
Adâncimea de prindere până la	200 mm
Număr de cârlige	3
Hexagon exterior	41 mm
Momentul maxim	650 Nm
Greutate	25 kg
Tip produs	Extractor cu trei brațe

Accesorii

Șurub hidraulic Tip 2	880170 2
Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 3/200 mm	880200 3/200
Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 3/200 mm	880220 3/200
Brațe prelungite pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 4/500 mm	880320 4/500