



## Set de chei tubulare pătrate 3/8 inch, izolate VDE 17 buc., Tip: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	633995 6
GTIN	4013288190970
Clasa articolului	63F

### Descriere

#### Execuție:

Set de chei tubulare **izolate complet până la 1000 V** conform **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M3,5 – M12.

#### Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

#### Livrare:

Biți de chei tubulare hexagonale izolate VDE: 14 buc. Ref. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prelungitoare izolate VDE: 91 mm și 166 mm

Clichet izolat VDE: 1 buc.

Păstrare în: Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai

Material: Oțel crom-molibden

Înălțime: 60 mm

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 6-19 mm

### Descriere tehnică

Număr de piese	17
----------------	----

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	6-19 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Denumirea producătorului	8100 SB VDE 1
Standard	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Material	Oțel crom-molibden
Ambalaj	Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai
Lungime	300 mm
Lățime	180 mm
Înălțime	60 mm
Suprafață	mat cromat
Tip produs	Cheie tubulară