

**Ansell****Pereche de mănuși HyFlex® 11-818, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094358 11
GTIN	10076490478527
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

HyFlex® 11-818. Cu strat inovativ pentru o durabilitate triplă decât al mănușilor similare. Material suport din spandex nylon cu tehnologia de tricatat cu **mărimea 18** pentru cea mai mare sensibilitate la lucrările fine. **Fără silicon și latex.** Recomandat în special pentru manevrarea pieselor sensibile, montajul fin al șuruburilor mici, echiparea liniilor de producție.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Prindere în condiții umede	bun(ă)
Mărimea mănușilor	11
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Fără silicon	nu

Simț tactil	foarte bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Fără DMF	nu
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Material acoperire	nitril / PU
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	3121A
Material de suport	Nylon spandex
Strat de acoperire	Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	200 mm
Culoarea	albastru
Greutate	16,5 g
Tehnologie de tricatat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Spumă de nitril
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale

