

**Garant****VC.T 070204, Categorie: HU7315-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Clasa articolului	211

### Descriere

VC.T 070204 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmător de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 600 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 600 m/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	N
Avans $f$	0,03 - 0,25 mm/rot
Categorie	HU7315-1

Sfârâmător de așchii	AF
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 070204
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire