


**WOHX 100504 pe dreapta, W01, Categorie: P25M****Date comandă**

Numărul de comandă	268907 P25M
GTIN	4047109057470
Clasa articolului	24T

Descriere

WOHX 100504 pe dreapta P25M Categorie: P25M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	P25M
Aplicație secundară	M
Rază la colț	0,4 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 100504 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W01
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire