

**WOHX 10T304 pe dreapta, W00, Categorie: BK6425****Date comandă**

Numărul de comandă	268910 BK6425
GTIN	4047109225879
Clasa articolului	24T

Descriere

WOHX 10T304 pe dreapta BK6425 Categorie: BK6425

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Aplicație secundară	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicația principală	P

Categorie	BK6425
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 10T304 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	20 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire