


WOHX 10T304 pe dreapta, W00, Categorie: BK6425

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268908 BK6425 |
| GTIN | 4047109225855 |
| Clasa articolului | 24T |

Descriere

WOHX 10T304 pe dreapta BK6425 Categorie: BK6425

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------|
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 120 - 300 m/min |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Aplicație secundară | M |
| Aplicația principală | P |
| Categorie | BK6425 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |

| | |
|--|------------------------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară | 120 - 180 m/min |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WOHX 10T304 R |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Caracteristici nume produs | W00 |
| Unghi de așchiere | 6 grad |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |