

**WOHX 02T001 pe stânga, W00, Categorie: BK6440****Date comandă**

Numărul de comandă	268911 BK6440
GTIN	4047109226364
Clasa articolului	24T

Descriere

WOHX 02T001 pe stânga BK6440 Categorie: BK6440
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,2 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 240 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 80 - 160 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	80 - 160 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,2 mm
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 240 m/min
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură

Rază la colț	0,1 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Categorie	BK6440
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 02T001 L
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire