



**WOHX 060302 pe stânga, W00, Categorie: K10**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268914 K10
GTIN	4047109055698
Clasa articolului	24T

**Descriere**

WOHX 060302 pe stânga K10 Categorie: K10  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 200 m/min  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 300 - 500 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Aplicație secundară	N
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	200 m/min
Categorie	K10
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	K
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	300 - 500 m/min

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 060302 L
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire