



WOHX 060302 pe stânga, W00, Categorie: P25M

Date comandă

Numărul de comandă	268914 P25M
GTIN	4047109055674
Clasa articolului	24T

Descriere

WOHX 060302 pe stânga P25M Categorie: P25M
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Categorie	P25M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min

Rază la colț	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 060302 L
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire