


WOHX 08T302 pe stânga, W00, Categorie: BK6425

Date comandă

Numărul de comandă	268919 BK6425
GTIN	4047109225725
Clasa articolului	24T

Descriere

WOHX 08T302 pe stânga BK6425 Categorie: BK6425

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Categorie	BK6425
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 08T302 L
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire