

**TOHX 090204 neutru, W30, Categorie: P25M****Date comandă**

Numărul de comandă	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Clasa articolului	24T

Descriere

TOHX 090204 neutru P25M Categorie: P25M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Materialul sculei	Carbura

Categorie	P25M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicație secundară	M
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 090204 N
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	0 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire