


DOHT 070202 pe dreapta, W60, Categorie: BK6425

Date comandă

Numărul de comandă	268855 BK6425
GTIN	4047109225251
Clasa articolului	24T

Descriere

DOHT 070202 pe dreapta BK6425 Categorie: BK6425

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 100 - 180 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	100 - 180 m/min
Categorie	BK6425
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DOHT 070202 R
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	W60
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire