


TOHX 06T103 neutru, W30, Categorie: BK8425

Date comandă

Numărul de comandă	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Clasa articolului	24T

Descriere

TOHX 06T103 neutru BK8425 Categorie: BK8425
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 260 m/min
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 160 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,3 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 260 m/min
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	120 - 160 m/min
Categorie	BK8425
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot

Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 06T103 N
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	0 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire