

**TOHX 140305 neutru, W30, Categorie: BK8425****Date comandă**

Numărul de comandă	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Clasa articolului	24T

**Descriere**

TOHX 140305 neutru BK8425 Categorie: BK8425  
Sfârșământor de aşchii: G06  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 260 m/min  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 160 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 260 m/min
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	BK8425
Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	120 - 160 m/min

Sfârâmător de așchii	G06
Rază la colț	0,5 mm
Aplicație secundară	M
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 140305 N
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	0 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire