

**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DOHT 070202, neutru****Date comandă**

Numărul de comandă	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Clasa articolului	24T

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	P25M
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	100 - 180 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DOHT 070202

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	W79
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire