



**WOHX 10T304 pe stânga, W00, Categorie: P25M**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268921 P25M
GTIN	4047109056480
Clasa articolului	24T

**Descriere**

WOHX 10T304 pe stânga P25M Categorie: P25M  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicație secundară	M
Categorie	P25M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 10T304 L
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire