

**WOHX 05T302 pe dreapta, W01, Categorie: BK6425****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268896 BK6425 |
| GTIN | 4047109225954 |
| Clasa articolului | 24T |

Descriere

WOHX 05T302 pe dreapta BK6425 Categorie: BK6425

Sfârâmător de aşchii: G12

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 120 - 300 m/min |
| Aplicația principală | P |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare |
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Aplicație secundară | M |
| Materialul sculei | Carbură |

| | |
|--|------------------------------------|
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Categorie | BK6425 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară | 120 - 180 m/min |
| Sfărâmător de așchii | G12 |
| Strat de acoperire | acoperit |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WOHX 05T302 R |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Caracteristici nume produs | W01 |
| Unghi de așchiere | 12 grad |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |