

**TOGX 06T102 neutru, W57, Categorie: BK8430****Date comandă**

Numărul de comandă	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Clasa articolului	24T

Descriere

TOGX 06T102 neutru BK8430 Categorie: BK8430
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Aplicație secundară	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Categorie	BK8430

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOGX 06T102
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	W57
Unghi de așchiere	14 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire